


MEGAVOLTMETER

OBS: montado na mesa de controle



P: Potenciometro 300Ω com 3 taps ajustaveis.

D: 25 V

B: 20 V

C: 70 Volls

B2: 30 V



S: chave especial com hypernick fornecido pelo laboratorio - montado a distancia

T1: Transformador de corrente vel. 60:1, 150 cps.

M: meter 3MS full scale, 1% precisão.

o ser colocado na mesa de controle. Instrumento de precisão de 5" mais ou menos.

Construir 1 retificador fase inteira; prim. 110v 60 cps para ser montado no mesmo chassis



CACIQUE S/A					
Item	TITULO				TIPO
DES.	Megavoltmetro				O.F.
Des.D. 1682					
ALTERAÇÕES					
Fl.	OP	D.	Qwelo	Natureza da alteração	
Orig. St.					
Ess.					
Folio					
Data					
Visto					
Stos. D.					
Subst.					